

Drzwi stalowe Varistar CP, zwykłe z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 38 U, 1800H 600W, IP55

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-213



Drzwi stalowe z ramą montażową wewnątrz, 3-punktowym blokowaniem i uchwytem dźwigni z wbudowanym przyciskiem.

FUNKCJE

Drzwi stalowe z trzypunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 55

Dźwignia z wbudowanym przyciskiem

Kąt otwarcia 180°

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 38U

Wysokość: 1800mm

Szerokość: 600mm

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP55

Typ: Drzwi stalowe

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 20.264kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę zamówić półocylinder profilu DIN do uchwytu dźwigni osobno.

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE