

Panel boczny Varistar CP, przykręcany, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-261

Panel boczny zespołu śrubowego do szafki Varistar CP.



FUNKCJE

Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby

Panel boczny bez zestawu uziemiającego

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 24U

Wysokość: 1200mm

Głębokość: 600mm

Stopień ochrony: IP20

Liczba opakowań: 2

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Typ: Panel boczny, przykręcany

Net Weight: 13.813kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.