

Panel boczny Varistar CP z szybkozłączką i blokadą, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800D

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-307



Panele boczne Varistar z szybkozłączką bez zestawu uziemiającego.

FUNKCJE

Stalowy, 1 mm

Panel boczny bez zestawu uziemiającego

Zestaw blokady bezpieczeństwa w zestawie

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 47U

Wysokość: 2200mm

Głębokość: 800mm

Liczba opakowań: 2

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Stopień ochrony: IP20

Typ: Panel boczny, szybkie zwalnianie

Net Weight: 33.836kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.