

Drzwi oszklone Varistar CP, z jednopunktowym blokowaniem, tylko tabliczka z kluczem, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-481



Jednopunktowa blokada drzwi szklanych Varistar CP do zastosowań IP 20.

FUNKCJE

St, 1.5 mm

Szkło ochronne, 6 mm

Pokrywa blokady kluczyka

Kąt otwarcia 180°

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 24U

Wysokość: 1200mm

Szerokość: 600mm

Typ blokady: Blokada jednopunktowa

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal; Szkło

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP20

Typ: Drzwi szklane

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 18.506kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE