


# Drzwi stalowe Varistar CP, perforowane z jednopunktowym blokowaniem, tylko płytką z kluczem, RAL 7021, 24 U, 1200H 600W

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**21630-507**



Perforowane drzwi stalowe Varistar CP, IP 20 z blokadą jednopunktową.

### FUNKCJE

Perforowane stalowe drzwi z jednopunktowym blokowaniem dla klasy ochrony IP 20

Kąt otwarcia 180°

Pokrywa blokady kluczyka

### ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 24U

Wysokość: 1200mm

Szerokość: 600mm

Typ blokady: Blokada jednopunktowa

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Stopień ochrony: IP20

Typ: Drzwi stalowe, perforowane

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 9.022kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**