

Drzwi oszklone Varistar CP z 3-punktowym blokowaniem, RAL 7021, 33 U, 1600H 800W, IP55

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

21630-722



Przeszkłone drzwi z 3-punktowym blokowaniem umożliwiają silniejszy kontakt między drzwiami a ramą szafki.

FUNKCJE

Drzwi przeszkłone z blokadą 3-punktową, z zamkiem

Uchwyt dźwigni z wkładką klinową (2 klawisze)

Kąt otwarcia 180°

Szkło ochronne, 6 mm

Montaż standardowy, zamek na prawych drzwiach

Może być doposażony w uchwyt dźwigni 24630003 i półcylinder z profilem DIN z kluczami lub przyciskiem

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 33U

Wysokość: 1600mm

Szerokość: 800mm

Stopień ochrony: IP55

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Zgodność z: IEC 61587-1

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Typ blokady: Blokada 3-punktowa

Materiał: Stal; Szkło

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Drzwi szafy

Typ: Drzwi szklane

Współpracuje z: Varistar CP

Net Weight: 24.953kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

24U - 33U IP20 drzwi mają 2 zawiasy, 38U - 52U IP20 drzwi mają 3 zawiasy, aby zapewnić solidne IP20 konstrukcji zamykających dla wyższych szaf

Aby wymienić uchwyt dźwigni 1333 DIN, należy zamówić oddzielnie uchwyt dźwigni 24630003 i blokadę DIN

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE