


Varistar CP 19" Panel/Slide Mount, RAL 9005, 52 U, 2450H

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

24630-015



Wysuwanie uchwyty z regulowanymi krokami. Montaż w szafach o szerokości 600 mm bezpośrednio na ramie. Przy szerokości 800 mm konieczny jest adapter dla zmniejszonej szerokości, dla częściowej wysokości potrzebne są pręty głębokości montażu.

FUNKCJE

19-calowy panel/uchwyt przesuwany ze wskaźnikiem U.

Regulacja głębokości w krokach co 25 mm

Zgodnie z normą IEC 60297 (DIN 41 494, część 1)

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 52U

Wysokość: 2450mm

Liczba opakowań: 4

Kolor: Czarny Jet Black

Kod koloru: RAL 9005

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Varistar CP

Typ produktu: Montaż przesuwny

Net Weight: 21.536kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.