

Filtrowane drzwi do agregatu RackChiller In-Row 45

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

24630-188

Przefiltrowane drzwi zastępują standardowe niefiltrowane drzwi w RackChiller In-Row 45, aby wyrównać urządzenie z filtrowaniem powietrza wchodzącego / ciepłego powietrza w przejściu. Filtr można myć/czyścić czystą wodą lub sprężonym powietrzem.

FUNKCJE

Filtracja wg klasy G2 EN779:2012; ISO 16890 Gruboziarnista 35%

Zastępuje standardowe drzwiczki RackChiller In-Row 45

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Wymiennik ciepła typu powietrze-ciecz

Rodzina produktów: Varistar CP

Szerokość: 300mm

Wysokość: 2000mm

Kolor: Czarny/szary

Kod koloru: RAL 7021

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Net Weight: 11.526kg

Liczba opakowań: 1

Wysokość stojaka: 42U

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Działa tylko z Varistar LHX+ 45 w szafie serwerowej i RackChiller In-Row 45

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE