

Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 3 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

30219-163



Zdefiniuj fronty urządzenia i boczną wgłębienie za pomocą przednich paneli Schroff 19". Przednie panele Schroff 19" mają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów i są dostępne w wymiarach od U do 6 U.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

panele przednie 19" posiadają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Głębokość (D): 3mm

Typ akcesorium: Panel przedni

Typ uchwytu: Uchwyt przedni

Wykończenie: Anodyzowany

Montaż: Przykręcany przód

Liczba opakowań: 1

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Anodyzowany

Obrabiane krawędzie: Nie

Ekranowanie EMC: Nie

Wysokość (H): 132.5mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni


Szerokość stojaka: 95HP

Typ: Panel przedni 19"

Szerokość (W): 483mm

Net Weight: 0.51kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE