


# Panel przedni 19" z otworami na uchwyty, 6 U, 3 mm, Al, anodowane, nieobrobione krawędzie

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

**30219-166**



Zdefiniuj fronty urządzeń i boczną wgłębienie za pomocą przednich paneli Schroff 19". Przednie panele Schroff 19" mają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów i są dostępne w wymiarach od U do 6 U.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

panele przednie 19" posiadają dodatkowe otwory do mocowania uchwytów

### ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 6U

Typ akcesorium: Panel przedni

Typ uchwytu: Uchwyt przedni

Wykończenie: Anodowany

Montaż: Przykręcany przód

Liczba opakowań: 1

Wykończenie z przodu: Anodyzowany

Wykończenie z tyłu: Anodyzowany

Obrabiane krawędzie: Nie

Ekranowanie EMC: Nie

Wysokość (H): 265.9mm

Materiał: Aluminium

Typ produktu: Panel przedni


Szerokość stojaka: 95HP

Typ: Panel przedni 19"

Szerokość (W): 483mm

Net Weight: 1.026kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**