


Złącze męskie i żeńskie z blokiem zacisków do lampy AC

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

57274



Oświetlenie obudowy stanowi kompaktowe i elastyczne rozwiązanie, a także oferuje szybki, łatwy montaż i instalację. Aby zapewnić elastyczność montażu, światło LED można przymocować do obudowy za pomocą śrub lub szybko przymocować do dowolnej płaskiej powierzchni stalowej za pomocą opcjonalnych zestawów magnetycznych. Dostępny jest również czujnik ruchu.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Światła można łatwo zamontować pionowo lub poziomo.

Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

ATRYBUTY PRODUKTU

Napięcie wejściowe AC: 250V max

Typ akcesorium: Oświetlenie

Stopień ochrony: IP20

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny

Głębokość: 14mm

Wykończenie: Gładki matowy

Wysokość: 53mm

Materiał: plastik

Typ produktu: Lampa

Typ: Cabinet Light; Listwa zaciskowa

Szerokość: 18mm

Typ połączenia: Wlot; Okablowanie korytka; 2-biegunowy

Napięcie nominalne: 250V

Temperatura robocza: 60°C min

Prąd znamionowy: 16A

Masa: 0.07kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE