

Listwa gniazdowa, IEC C13, z wejściem Wieland®, C13, 12 gniazd, 19", czarna

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60110-341



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wejście przez wtyk Wieland® GST 18

Wysokość montażu 1U.

Zgodnie z IEC 60320

Montaż poziomy lub pionowy

Wyjście przez gniazda IEC 60320 C-13

Listwy nasadowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ gniazda: IEC C13

Liczba gniazd: 12

Gniazda przełączane: Nie

Napięcie AC: 230V

Liczba opakowań: 1

Kolor: Czarny

Głębokość: 44mm

Wykończenie: Anodyzowany

Długość: 438.5mm

Materiał: Aluminium; Poliamid

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Net Weight: 0.71kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik montażowy do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.