

Monitor, klawiatura, tabliczka dotykowa, szuflada o wysokości 1 U, zmniejszona głębokość, klawiatura angielska

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

60118-583



Przeznaczony do standardowego montażu w szafie typu Rack o przekątnej 19 cala, zaprojektowany z myślą o komforcie, solidnej konstrukcji, przeznaczonej do intensywnego użytkowania lub pracy w trudnych warunkach

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wysuwana obudowa monitora kolorowego TFT o przekątnej 19 cala, 17 U (rozdzielczość Full HD; możliwość podłączenia do interfejsu VGA lub DVI-D)

Klawiatura z innym układem klawiatury (podłączona przez USB)

Zintegrowany panel dotykowy (podłączany przez USB)

Napięcie zasilania: Wejście szerokiego zakresu (nominalne napięcie sieciowe 110 do 240 VAC), zasilanie napięciem 12, 24 i 48 VDC na żądanie

Możliwość regulacji głębokości montażu na różnych podziałkach paneli serwerowych/uchwytów suwakowych; głębokość montażu (wymiar c = odstęp 19" profili): Wymiar c 450 ... 640 mm

Z połączeniem DVI

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 1U

Kolor: Czarny Jet Black

Kod koloru: RAL 9005

Głębokość: 400mm

Typ produktu: Szafa/szuflada stojaka

Typ: Monitor, klawiatura, panel dotykowy

Współpracuje z: Szafy 19"

Typ klawiatury: QWERTY UK

Net Weight: 13.3kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kolejne wersje na życzenie? Za pomocą manipulatora kulowego lub klawiatury numerycznej.

Inne układy klawiatury patrz instrukcja obsługi.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE