

# PODSTAWOWY PDU, EB0317 A, 230 VAC,-PH, 16 A

## Data Solutions

### NUMER KATALOGOWY

### EB0317-A



Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

### FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

### ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (10) C13; (1) C19

Liczba gniazd: 11

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Nie

Liczba wyłączników obwodu: 0

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z przodu

Napięcie wejściowe: 100 – 240V

Fazy: 1 PH.

Ocena przerwai: 5kAIC

Maks. moc wejściowa: 3.68 kVA

Napięcie wyjściowe: 100 – 240VAC

Natężenie prądu (obniżone): 20 A (16 A) Ameryka Północna; 16 A międzynarodowe

Typ wtyczki: C20

Jednostki stojaka: 0U

Odlączany kabel wejściowy: Tak

Typ pomiaru: Brak

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 0m

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**