

PODSTAWOWY PDU, EB0318 A, 230 VAC,-PH, 16 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EB0318-A



Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 230 VAC, jednofazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (12) C13; (1) C19

Liczba gniazd: 13

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Nie

Liczba wyłączników obwodu: 2

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z przodu

Napięcie wejściowe: 100 – 240V

Fazy: 1 PH.

Ocena przerw: 5kAIC

Maks. moc wejściowa: 3.68 kVA

Napięcie wyjściowe: 100 – 240VAC

Natężenie prądu (obniżone): 16 A.

Typ wtyczki: C20

Jednostki stojaka: 2U

Odłączany kabel wejściowy: Tak

Typ pomiaru: Brak

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 0m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE