

PODSTAWOWY PDU, EB0812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EB0812



Modułowy, kompaktowy PDU. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Podstawowe jednostki dystrybucji zasilania Enlogic umożliwiają zasilanie w szafach, a także w szafach typu Open Frame Rack i obudowach ściennych

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13 i C19 gniazd

Profil aluminiowy 1RU

Regulowane mocowanie bez użycia narzędzi

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Podstawowy PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (36) C13; (12) C19

Liczba gniazd: 48

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 16 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Nie

Liczba wyłączników obwodu: 6

Długość kabla wejściowego: 3m

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z góry

Napięcie wejściowe: 400V

Fazy: 3 PH WYE

Ocena przerwań: 5kAIC

Maks. moc wejściowa: 22.0 kVA

Natężenie prądu (obniżone): 32 A.

Napięcie wyjściowe: 200 – 240VAC

Jednostki stojaka: 0U

Typ wtyczki: IEC 60309 532P6 (IP44)

Typ pomiaru: Brak

Odłączany kabel wejściowy: Nie

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE