

Inteligentny moduł iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A

Data Solutions

NUMER KATALOGOWY

EN6880



Modułowy, kompaktowy, inteligentny PDU z dozowaniem na wlocie. Konstrukcja o bardzo niskim profilu

FUNKCJE

Inteligentne jednostki dystrybucji zasilania Enlogic EN6xxx monitorują moc wejściową i moc każdego pojedynczego gniazda i oferują zdalne przełączanie poszczególnych gniazd, zapewnia monitorowanie poziomu jednostki rozliczeniowej

Wyświetlanie danych o wysokiej widoczności i interaktywny wyświetlacz graficzny

Zmierzyć obciążenia wyłączników w nadmiarowych zasilaniach, aby uniknąć przypadkowego przestoju

Umożliwia inteligentne równoważenie obciążenia w celu uzyskania oszczędności energii i maksymalnego wykorzystania mocy

Interfejs Gigabit Ethernet i nadmiarowy Ethernet (10/100)

Rozwiązanie IPDU DC dla maksymalnie 64 jednostek PDU

Sterownik Hot-Swap bez narzędzi

Napięcie wejściowe 400 VAC, 3-fazowe

C13, C19 gniazd

ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Enlogic

Typ: Inteligentny układ PDU

Typ produktu: Listwa gniazdowa

Typ gniazda: (21) blokowanie C13/C15; (21) blokowanie C13/C15/C19/C21

Liczba gniazd: 42

Kolor: Czarny

Wyłącznik obwodu: 20 A, 1-biegunowy, Hy-Mag

Gniazda przełączane: Tak

Liczba wyłączników obwodu: 6

Moc znamionowa: 17.3 kVA Ameryka Północna; 22.1 kVA Międzynarodowy

Lokalizacja kabla wejściowego: Podawanie z góry

Maks. moc wejściowa: 17.3 / 22.1 kVA

Napięcie wejściowe: 380 – 415V

Fazy: 3 PH.

Przełącznik WŁ./WYŁ. w zestawie: Tak

Napięcie nominalne: 415V

Napięcie wyjściowe: 208 – 230VAC

Typ wtyczki: IEC 60309 530P6/532P6

Natężenie prądu (obniżone): 30 A (24 A) Ameryka Północna; 32 A międzynarodowe

Odłączany kabel wejściowy: Nie

Jednostki stojaka: 0U

Materiał: Stal

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Typ pomiaru: Wylot

Wysokość: 1780mm

Szerokość: 56mm

Głębokość: 75mm

Masa: 11.62kg

Liczba opakowań: 1

Długość kabla wejściowego: 1.8m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.