

nVent ERICO System 3000 Interceptor

Data Solutions



FUNKCJE

Dynamiczna reakcja na zbliżający się lider odgórny pioruna

Zaprojektowane do stosowania na niedużych wysokościach

Technologia nieradioaktywna

Zewnętrzne źródło zasilania nie jest wymagane


SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Materiał	Temperatura	Wysokość instalacji (H)	Średnica 1 (Ø1)	Średnica 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stal nierdzewna 316 (norma EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Numer artykułu	Wysokość (H)	Rozmiar gwintu (TS)	Masa urządzenia
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2" BSPP	2.06kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE