

Szyna gniazdowa, SCHUKO, 3-fazowa

Data Solutions

Modułowy, kompaktowy PDU z gniazdami SCHUKO i połączeniem 3-fazowym.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z normą DIN 57620

Listwy gniazdowe z gniazdami SCHUKO, 3-fazowe

Kabel łączący 2 m, otwarty koniec z nasadkami pierścieniowymi

3 fazy, 16 A na fazę

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Wysokość montażu 1U.

Montaż pionowy

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Typ gniazda	Liczba gniazd	Kolor	Gniazda przełączane	Długość
60110-219	Listwa gniazdowa	SCHUKO	9	Szary, Czarny, Czerwony	Nie	608.5mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Napięcie AC	Głębokość	Wykończenie	Materiał	Liczba opakowań
60110-219	230V	44mm	Anodyzowany	Aluminium, Poliamid	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE