

Szyna gniazdowa, SCHUKO

Data Solutions



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na jedną U PDU można łatwo zintegrować w szafie typu Rack z wylotami Schuko.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

230 V, 16 A.

Montaż poziomy lub pionowy

Kabel łączący 2 m z wtyczką SCHUKO/UTE

Zgodnie z normą DIN 57620, VDE 0620

Wysokość montażu 1U.

Listwy zaciskowe z gniazdami SCHUKO

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Poliamid
Kolor:	Szary
Typ produktu:	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Liczba opakowań
60110-207	SCHUKO	12	Tak	230V		1
60110-202	SCHUKO	9	Nie	230V		1
60110-266	SCHUKO	6	Nie	230V	Ochrona przed stanami przejściowymi, Filtr tłumienia zasilania	1
60110-203	SCHUKO	12	Nie	230V		1
60110-204	SCHUKO	15	Nie	230V		1
60110-205	SCHUKO	19	Nie	230V		1
60110-217	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym, Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-201	SCHUKO	4	Nie	230V		1
60110-206	SCHUKO	8	Tak	230V		1
60110-208	SCHUKO	15	Tak	230V		1
60110-216	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie przed prądem zwarciovym	1
60110-209	SCHUKO	19	Tak	230V		1
60110-210	SCHUKO	8	Nie	230V	Ochrona przed stanami przejściowymi	1
60110-211	SCHUKO	9	Nie	230V	Ochrona przed stanami przejściowymi	1
60110-214	SCHUKO	7	Nie	230V	Filtr tłumienia zasilania	1
60110-200	SCHUKO	3	Nie	230V		1
60110-212	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wykończenie	Długość
60110-207	44mm	Anodyzowany	947.5mm
60110-202	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-266	44mm	Anodyzowany	438.5mm

Numer katalogowy	Głębokość	Wykończenie	Długość
60110-203	44mm	Anodyzowany	947.5mm
60110-204	44mm	Anodyzowany	1202mm
60110-205	44mm	Anodyzowany	1753mm
60110-217	88mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-201	44mm	Anodyzowany	210mm
60110-206	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-208	44mm	Anodyzowany	1202mm
60110-216	88mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-209	44mm	Anodyzowany	1753mm
60110-210	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-211	44mm	Anodyzowany	947.5mm
60110-214	44mm	Anodyzowany	438.5mm
60110-200	44mm	Anodyzowany	184mm
60110-212	75mm	Anodyzowany	438.5mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik montażowy do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE