

Ramka Varistar CP

Data Solutions



Spawana rama Varistar CP jest dostępna dla wymagań obciążenia statycznego i może być zintegrowana z 19", ETSI lub płytą montażową. Dodatkowo, kółka mogą być dodawane do ramy w razie potrzeby.

Jeśli jednak potrzebujesz kółka do swojej aplikacji, możesz rozważyć mobilną ramę, która już zawiera kółka.

FUNKCJE

Spawane, lakierowane proszkowo, czarne szare, RAL 7021

St, 1.5 mm, ocynkowany, z centralnym punktem masy/uziemienia

Nośność statyczna maks. 1600 kg.

Regulowane nóżki należy zamówić oddzielnie

SPECYFIKACJE

Obciążenie statyczne: 1600kg
Typ produktu: Szafa/rama stojaka
Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-110	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-114	47U	2200mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-084	33U	1600mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-125	52U	2450mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-113	47U	2200mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-072	24U	1200mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-085	33U	1600mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-112	47U	2200mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-086	33U	1600mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-111	47U	2200mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-087	33U	1600mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-083	33U	1600mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-126	52U	2450mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-071	24U	1200mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-088	33U	1600mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-089	33U	1600mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-108	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-127	52U	2450mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-090	33U	1600mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-107	42U	2000mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-068	24U	1200mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-079	29U	1400mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-075	29U	1400mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-122	47U	2200mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-076	29U	1400mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-121	47U	2200mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-077	29U	1400mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-120	47U	2200mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-123	52U	2450mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-078	29U	1400mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-074	24U	1200mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-119	47U	2200mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-109	42U	2000mm	800mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-118	47U	2200mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-080	29U	1400mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-117	47U	2200mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-124	52U	2450mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-081	29U	1400mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-116	47U	2200mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-073	24U	1200mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-082	29U	1400mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
20630-115	47U	2200mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-099	42U	2000mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-101	42U	2000mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-096	38U	1800mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-066	24U	1200mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-102	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-095	38U	1800mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-261	42U	2000mm	600mm	300mm	1	Czarny/szary
20630-097	38U	1800mm	800mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-103	42U	2000mm	600mm	1100mm	1	Czarny/szary
20630-094	38U	1800mm	600mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-104	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-093	38U	1800mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-067	24U	1200mm	600mm	900mm	1	Czarny/szary
20630-262	47U	2200mm	600mm	300mm	1	Czarny/szary
20630-100	42U	2000mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-128	52U	2450mm	800mm	1200mm	1	Czarny/szary
20630-098	38U	1800mm	800mm	1000mm	1	Czarny/szary
20630-105	42U	2000mm	800mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-092	38U	1800mm	600mm	800mm	1	Czarny/szary
20630-065	24U	1200mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-091	38U	1800mm	600mm	600mm	1	Czarny/szary
20630-106	42U	2000mm	800mm	800mm	1	Czarny/szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-110	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-114	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-084	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-125	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-113	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-072	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-085	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-112	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-086	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-111	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-087	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-083	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-126	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-071	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-088	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-089	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-108	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-127	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-090	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-107	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-068	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-079	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-075	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-122	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-076	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-121	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-077	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-120	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-123	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-078	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-074	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-119	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-109	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-118	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-080	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-117	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP

Numer katalogowy	Kod koloru	Zgodność z	Materiał ramy	Typ	Współpracuje z
20630-124	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-081	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-116	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-073	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-082	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-115	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-099	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-101	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-096	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-066	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-102	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-095	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-261	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-097	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-103	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-094	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-104	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-093	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-067	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-262	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-100	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-128	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Stal	Standard	Varistar CP
20630-098	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-105	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-092	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-065	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-091	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP
20630-106	RAL 7021		Stal	Standard	Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kółko można dodać do ramy. Jeśli będziesz potrzebował kółka do swojej aplikacji, możesz zamówić mobilną ramę, która zawiera kółka.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE