

Zestaw ucha do podnoszenia Varistar

Data Solutions



Przykręcić ucha do podnoszenia, aby podnieść i umieścić szafkę bez uszkodzenia szafki.

FUNKCJE

Gwint M12

Zastosowanie i obciążenie statyczne – nośność zgodna z normą DIN 582

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Typ produktu	Współpracuje z
24630-030	4	Śruba oczkowa	Szafa, Varistar CP

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Możliwość stosowania wyłącznie z podniesioną pokrywą górną zastosowanie i załadunek zgodnie z normą DIN 582.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.