

# Pręt uziemiający z litej miedzi, spiczasty



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Pręty uziemiające z litej miedzi wykonane z nieostłoniętej miedzi ciągniętej na zimno o wysokiej przewodności

## SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Materiał	Wytrzymałość na rozciąganie	Średnica pręta uziemiającego, nominalna	Średnica pręta uziemiającego, rzeczywista (Ø)	Długość (L)	Masa urządzenia
LPC711	Miedź	290 MPa Min	3/4"	19.1 mm	3.05mm	7.7 kg

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Z powodu naturalnej miękkości miedzianego materiału należy zachować szczególną ostrożność podczas wbijania tego wyrobu w ziemię.



## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**