

Złącze śruby dzielonej



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nieplaterowane rozwiązanie z brązu silikonowego o wysokiej wytrzymałości, które mieści połączenia typu element miedziany-element miedziany

Cynkowana śruba dzielona, wykonana z mocnego stopu miedzi, w komplecie z przekładką, umożliwia rozdzielenie różnych przewodów oraz pasuje do połączeń typu element miedziany-element miedziany, element miedziany-element aluminiowy oraz element aluminiowy-element aluminiowy

SPECYFIKACJE

Cynowanie: Nie
Materiał: Brąz krzemowy

Table 1/1


Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Moment obrotowy (TQ)
ESB8	#16 linkowy – #8 linkowy, 1,5 mm ² linkowy – 6 mm ² linkowy	18.6 N·m
ESB6	#10 pełny – #6 linkowy, 6 mm ² linkowy – 10 mm ² linkowy	18.6 N·m
ESB4	#8 pełny – #4 pełny, 10 mm ² linkowy – 16 mm ² linkowy	18.6 N·m

Numer katalogowy	Rozmiar przewodu	Moment obrotowy (TQ)
ESB2	#6 pełny – #2 linkowy, 16 mm ² linkowy – 25 mm ² linkowy	31.1 N·m

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inhibitor tlenków, zalecany do stosowania w przypadku przewodu aluminiowego.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Amerika Północna

+1.800.753.9221
Opcja 1 – obsługa klienta
Opcja 2 – wsparcie
techniczne

Europa

Niderlandy:
+31 800-0200135
Francja:
+33 800 901 793

Europa

Niemcy:
800 1890272
Inne kraje:
+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE