

# Nakrętka CAPB z gwintowanym kołkiem gwintowanym



## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

For use with DH Distance Holder and Spacer

## SPECYFIKACJE

<b>Temperatura:</b>	80 °C Max
<b>Wykończenie:</b>	Ocynkowane galwanicznie
<b>Materiał:</b>	Stal;Polistyren
<b>Klasyfikacja palności:</b>	UL® 94HB

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Rozmiar gwintu (TS)	Długość gwintu (TL)	Wysokość (H)	Szerokość (W)	Masa urządzenia
CAP-CAPB6	560850	M6	8mm	12 mm	14 mm	0 kg
CAP-CAPB5	560840	M5	8mm	12 mm	14 mm	0 kg



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Amerika Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

### Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

### Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

### APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE