


Zestaw ogranicznika wyrzutu



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodność z normą RoHS

Holds nVent ERIFLEX Flexibar laminates in place while punch is raised

Pressure plates notched to apply pressure to laminates without damaging the insulation

Punch tip remains visible when kit is attached to puncher

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Numer artykułu	Produkt	Materiał	Rozmiar stempla	Masa urządzenia
EJECSTOP18-20S	545896	Wymienna blokada wyrzutu	Elastomer	18.0 mm, 20.0 mm	0.06 kg
EJECSTOP6-14S	545895	Wymienna blokada wyrzutu	Elastomer	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.07 kg
EJECSTOP18-20L	545894	Blokada wyrzutu z płytkami dociskowymi	Stal, Elastomer	18.0 mm, 20.0 mm	0.28 kg

Numer katalogowy	Numer artykułu	Produkt	Materiał	Rozmiar stempla	Masa urządzenia
EJECSTOP6-14L	545893	Blokada wyrzutu z płytkami dociskowymi i podkładką	Stal, Elastomer	6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32"	0.55 kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 – obsługa klienta

Opcja 2 – wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE