


Drzwi wewnętrzne, UID



Powierzchnia montażowa do montażu wyświetlaczy i wskaźników przy jednoczesnej osłonie innych komponentów. Uniemożliwiają dostęp osobom nieupoważnionym.

FUNKCJE

Opis: Do urządzeń sterowniczych, urządzeń pomiarowych, lampek itd. Możliwość dwustronnego montażu zawiasów i otwierania drzwi na lewą lub prawą stronę. 3mm wkładka dwupiórowa. Odległość między UID a drzwiami obudowy: 48 mm.

Materiał: Poliester wzmocniony włóknem szklanym.

Wykończenie: RAL 7035.

Zabezpieczenie: IP 20.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

A plain door to be mounted inside a wall mounted enclosure

Additional mounting surface providing two levels of access

Non authorized personnel have access to the controls on the inner door only

This accessory is often used in enclosures with glazed door

SPECYFIKACJE

Materiał:	Polimer wzmocniany włóknem szklanym
Kolor:	Jasnoszary
Kod koloru:	RAL 7035
Wykończenie:	Gładki matowy

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość
UID5075	500mm	750mm
UID5050	500mm	500mm
UID10050	1000mm	500mm
UID7550	750mm	500mm
UID7575	750mm	750mm
UID10075	1000mm	750mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE