

Obudowa modułowa, AC



Do tej ramy można szybko i łatwo zamontować komponenty szyny DIN, zarówno podczas składania, jak i w terenie.

FUNKCJE

Opis: Element służy do montażu komponentów na szynie DIN o maksymalnej wysokości 68 mm. Odległość pomiędzy rzędami wynosi 125 mm. W razie potrzeby standardowe drzwi obudowy można wymienić na drzwi przeszklone. Głębokość użytkowa pomiędzy osłoną przednią i drzwiami zewnętrznymi: 35 mm. W przypadku obudów z stali nierdzewnej wymagana jest obróbka.

Materiał: Szyny DIN PP0735 wykonane z stali galwanizowanej 1.2 mm, profile pionowe z stali miękkiej 1.5 mm, osłona przednia z stali miękkiej 1.5 mm.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: Perforowany panel przedni, dwa profile pionowe, zaślepka górna i dolna, jedna szyna DIN na każdy rząd oraz akcesoria montażowe.

Wymagania montażowe: Do montażu na obudowach MAS i ASR.

SPECYFIKACJE

Grubość:	1.2mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Materiał obudowy	Liczba modułów	Liczba rzędów
AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Stal miękka	33	3
AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Stal miękka	189	7
AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Stal miękka	110	5
AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Stal miękka	48	3
AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Stal miękka	108	4
AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Stal miękka	162	6
AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Stal miękka	266	7
AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Stal miękka	64	4
AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Stal miękka	16	2

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Nie nadaje się do AFS.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością firmy nVent Services GmbH albo jej spółek zależnych lub są licencjonowane. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli. Firma nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

Ten dokument jest generowany przez system.