

Plastikowe płyty kablowe, EHTC



Cable/tube diameter (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4		4	
6-10		3		
6-14			12	
7-12				49
7-13				
8-14 / 7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20 / 9-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-25 / 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		

Płyta dławikowa FL21 z tworzywa, stanowi elastyczne rozwiązanie do zarządzania kablami. Montaż płyty bezpośrednio w obudowie lub z adapterem. Montaż przy użyciu standardowych narzędzi.

FUNKCJE

Opis: Płyty dławikowe do prowadzenia kabli i różnych rodzajów rur. Montaż płyt dławikowych bezpośrednio do płyt adaptera AFA. Patrz: Rozdział - Zarządzanie Okablowaniem.

Materiał: Różne rodzaje polimerów wzmocnionych płytą stalową. Nie zawiera halogenu, odporna na promieniowanie UV.

Zabezpieczenie: IP 65.

Wykończenie: RAL 7035.

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z akcesoriami montażowymi.

SPECYFIKACJE

Grubość:	3mm
Kolor:	Jasnoszary
Materiał:	Stal miękka
Wykończenie:	Powłoka proszkowa
Kod koloru:	RAL 7035

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Typ płyty przepustów	Materiał obudowy	Rodzina produktów
EHTC2125G	25mm	216mm	84mm	FL21	Stal miękka	Montaż ścienny
EHTC2150G	25mm	216mm	84mm	FL21	Stal miękka	Montaż ścienny
EHTC213G	25mm	216mm	84mm	FL21	Stal miękka	Montaż ścienny
EHTC2135G	41mm	214mm	82mm	FL21	Stal miękka	Montaż ścienny

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE