

Poliester Din-Base, UMPS



Podstawa DIN umożliwia montaż modułowych poliestrowych obudów ściennych na zewnątrz, przyspieszając montaż przewodów podziemnych.

FUNKCJE

Opis: Słupki podstawy DIN.

Materiał: Poliester wzmacniany włóknem szklanym.

Wykończenie: RAL 7035.

Dostawa: 1 sztuka z akcesoriami do montażu.

SPECYFIKACJE

| | |
|---------------------|------------|
| Kolor: | Jasnoszary |
| Materiał: | Poliester |
| Kod koloru: | RAL 7035 |
| Wykończenie: | Gładki |

Table 1/1

| Numer katalogowy | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Materiał obudowy | Rodzina produktów |
|------------------|----------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| UMPS10032 | 900mm | 1110mm | 310mm | Poliester | Montaż ścienny |
| UMPS7532 | 900mm | 780mm | 310mm | Poliester | Montaż ścienny |

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE