

Okno podglądu, HMIW



Okno podglądu ze stali nierdzewnej 316L zapewnia ochronę IP66 wyświetlaczy i innych elementów sterujących.

FUNKCJE

Opis: Zapewnia ochronę wyświetlaczy i innych elementów sterujących.

Zabezpieczenie: IP 66

Ilość sztuk w zestawie: 1 sztuka z osprzętem do montażu.

SPECYFIKACJE

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba zatrzasków	Rozmiar okna	Materiał
HMIW0715807-316	710mm	580mm	6.3mm	3	530 x 400mm	Stal nierdzewna 316L

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE