


P14 Position Coupler, Stainless Steel, 16 mm, #5, 15M, 30 mm dia, 112 mm x 119 mm, 24 mm Bar Depth

NUMER KATALOGOWY

EL16P14LSSN



Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.

FUNKCJE

Designed to splice the same diameter bars

Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction

Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrosion resistance

ATRYBUTY PRODUKTU

Materiał: Stal nierdzewna Duplex 2205 (norma 1.4462)

Wykończenie: Bez powłoki ochronnej

Regulacja złącza: Standard

Rozmiar pręta zbrojeniowego, metryczny: 16 mm

Rozmiar pręta zbrojeniowego, USA: #5

Rozmiar pręta zbrojeniowego, Kanada: 15 M.

Średnica (Ø): 30 mm

Długość 1 (L1): 112 mm

Długość 2 (L2): 119 mm

Głębokość szyny (BD): 24mm

Odstęp między szynami 1 (BG1): 64mm

Odstęp między szynami 2 (BG2): 71mm

Korpus złącza (CB): 54mm

Masa urządzenia: 0.44 kg


Zaprojektowane w celu spełnienia wymagań: AASHTO; ABNT NBR 8548:1984; ACI 318 typ 1 (określona wydajność 125%); ACI 318 typ 2 (określona wytrzymałość na rozciąganie); ACI 349; ACI 359; AS3600

Liczba opakowań: 44

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Opcja 1 — obsługa klienta

Opcja 2 — wsparcie

techniczne

Europa

Niderlandy:

+31 800-0200135

Francja:

+33 800 901 793

Europa

Niemcy:

800 1890272

Inne kraje:

+31 13 5835404

APAC

Szanghaj:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 975 185 00



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE