


Panel przedni 19", wentylowany

Wentylowane panele przednie umożliwiają odprowadzanie ciepła przez otwory.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wentylowane panele przednie (aluminiowe) umożliwiają odprowadzanie ciepła

SPECYFIKACJE

Szerokość stojaka:	95HP
Materiał:	Aluminium
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30118-962	1U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-047	1U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany
30702-056	1U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wykończenie	Montaż	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu
30702-044	1U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Przewodzące
30118-963	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-048	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany
30702-057	2U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30118-964	3U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-058	3U	Powłoka proszkowa	Przykręcany przód	1	Malowane	Malowane
30702-046	3U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Raw
30702-045	2U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Raw	Raw
30702-049	3U	Anodyzowany	Przykręcany przód	1	Anodyzowany	Anodyzowany

Table 2/2


Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ	Szerokość (W)
30118-962		RAL 7021	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-047	Tak		Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-056		RAL 7035	Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-044			Nie	43.6mm	Panel przedni 19"	483mm
30118-963		RAL 7021	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-048	Tak		Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-057		RAL 7035	Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30118-964		RAL 7021	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-058		RAL 7035	Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm

Numer katalogowy	Obrabiane krawędzie	Kod koloru	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Typ	Szerokość (W)
30702-046			Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-045			Nie	88.1mm	Panel przedni 19"	483mm
30702-049	Tak		Nie	132.5mm	Panel przedni 19"	483mm

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw montażowy 19" należy zamówić oddzielnie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE