


CompacPRO Complete Desktop Case, nieekranowane



Wstępnie skonfigurowany futerał nVent SCHROFF CompacPRO zapewnia ochronę elektroniki dla 19-calowych zespołów, takich jak moduły wtykowe i euro płyty. Aluminiowa rama z odlewu ciśnieniowego i panele boczne gwarantują solidne rozwiązanie. Ponadto dostępna jest szeroka gama akcesoriów.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obudowa biurkowa wstępnie skonfigurowana zgodnie z normą IEC 60297-3-101 dla komponentów 19"

Aluminiowa konstrukcja zapewnia solidne rozwiązanie

Panel boczny ze zintegrowaną funkcją klamki

Do montażu na płycie montażowej z paskami izolacyjnymi

Otwory wentylacyjne na tylnym panelu

Otwory wentylacyjne w płycie podstawy

IP 20 zgodnie z IEC 60529

Przednia i tylna identyczna, symetryczna głębokość konstrukcji

Połączenia GND / uziemienia zgodnie z (patrz strona katalogowa 5.76)

Zgodność z normą DIN EN 62368-1

SPECYFIKACJE

Typ produktu:	Obudowa
Typ:	Obudowa podzespołów 19"

Table 1/3

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość stojaka	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań
14575-155	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-174	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-156	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-135	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-114	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-136	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-178	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-134	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-115	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-154	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-175	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-176	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1

Table 2/3

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
14575-155	129.3mm	326mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-174	129.3mm	432mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-156	129.3mm	326mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-135	129.3mm	219mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-114	129.3mm	148mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-136	129.3mm	219mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-178	129.3mm	432mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-134	129.3mm	219mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-115	129.3mm	148mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-154	129.3mm	326mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie

Numer katalogowy	Wysokość użytkowa	Szerokość użytkowa	Konstrukcja ramy przedniej	Opcja chłodzenia	Zgodność z	Ekranowanie EMC
14575-175	129.3mm	432mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie
14575-176	129.3mm	432mm	Pojedyncza część	Nie	IEC 60297-3-103	Nie

Table 3/3

Numer katalogowy	Wykończenie	Materiał	Stopień ochrony	Obciążenie statyczne
14575-155	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-174	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-156	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-135	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-114	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-136	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-178	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-134	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-115	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-154	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-175	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg
14575-176	Anodyzowany, Powłoka proszkowa	Aluminium	IP20	30kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE