

Panel tylny CompacPRO z otworami wentylacyjnymi



Tylny panel z otworami wentylacyjnymi może być używany do obudowy CompacPRO. Tylny panel jest przykręcony do tylnej ramy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Materiał Al 3.0 mm

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Obudowy
Rodzina produktów:	CompacPRO
Typ:	Panel tylny
Typ produktu:	Panel boczny

Table 1/1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań
30823-027	3U	63HP	1
30823-033	4U	42HP	1
30823-036	4U	63HP	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań
30823-021	3U	28HP	1
30823-024	3U	42HP	1
30823-518	4U	84HP	1
30823-512	2U	84HP	1
30823-045	6U	63HP	1
30823-015	2U	42HP	1
30823-521	6U	84HP	1
30823-515	3U	84HP	1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE