

Zacisk połączeniowy z dźwigniami

Zaciski dystrybucyjne skrzynki rozdzielczej.



FUNKCJE

Zacisk połączeniowy z dźwigniami

Dla wszystkich typów przewodów

3 lub 5 przewodników

Do 4.00 mm²

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Kolor	Temperatura otoczenia	Liczba zacisków	Głębokość	Wysokość
20118-902	Zacisk	Przezroczysty, Zielony	85°C max	3	18.8mm	8.4mm
20118-903	Zacisk	Przezroczysty, Zielony	85°C max	5	18.8mm	8.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Materiał	Maks. prąd	Maks. napięcie	Liczba opakowań	Masa	Szerokość
20118-902	Poliwęglan	20A	600V	10	2.5g	18.8mm
20118-903	Poliwęglan	20A	600V	10	4g	30mm

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE