


Wkręt z łbem stożkowym z łbem stożkowym, Torx

Śruby z łbem płaskim.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przykręcić górną/dolną pokrywę do korpusu kasety CassettePRO

SPECYFIKACJE

Typ: Wkręt z łbem wpuszczanym

Typ produktu: Wkręt

Table 1/2

Numer katalogowy	Długość	Materiał	Wykończenie	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Rodzina produktów
24812-751	6mm	Stal nierdzewna		100	M2,5	
21191-589	8mm	Stal	Niklowany	100	M3	
24812-501	20mm	Stal	Niklowany	100	M3	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO air, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO

Table 2/2

Numer katalogowy	Współpracuje z	Certyfikaty
24812-751	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa	
21191-589	Panele przednie	
24812-501	Stojaki podrzędne, Obudowy, Podstawa montażowa	RoHS

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE