


Płyta montażowa CPCI PlusIO



COMPACTPCI PlusIO łączy w sobie starszą technologię CompactPCI i nową, szybką technologię szeregową CompactPCI na jednej płycie montażowej. Gniazdo systemowe CompactPCI PlusIO obsługuje zarówno równoległą magistralę PCI, jak i gniazda szeregowo CompactPCI z PCIe, USB, Ethernet i S-ATA.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z: Specyfikacja PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, specyfikacja PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap, specyfikacja magistrali zarządzania systemem PICMG 2.9 R1.0, specyfikacja klucza PICMG 2.10 R1.0, specyfikacja PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO, specyfikacja PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)

Gniazdo systemowe zgodne z PICMG 2.30, 32-bitowa magistrala CPCI na P1, PCIe, S-ATA, USB i Ethernet na P2

Gniazda peryferyjne COMPACTPCI, 32-bitowe z tylnym wejściem/wyjściem na P2

Tylne wejścia/wyjścia w gniazdach szeregowych CompactPCI dostępne na zamówienie

Szeregowe gniazda peryferyjne COMPACTPCI z PCIe x1, S-ATA i USB

Pełna siatka Ethernet w gnieździe systemowym i 2 gniazdach szeregowych CompactPCI, obsługuje 1000Base-T i 10GBase-T.

V(i/o) można ustawić na 3.3 V lub 5 V (ustawienie wstępne na 5 V)

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
------------------	--------------	-----------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------

23007-602	Płyta montażowa	5	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Środek	4HP
23007-601	Płyta montażowa	8	3U	CompactPCI PlusIO, CompactPCI Serial	Środek	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	We/Wy napięciowe	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Typ złącza mediów	Szerokość	Liczba opakowań
23007-602	5V	HM 2.0, AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe	102.2mm	1
23007-601	5V	HM 2.0, AirMax VS	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	MicroMatch, 8-stykowe	161.3mm	1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE