

Wentylator DC

Wentylator osiowy, 119 mm, z wejściem DC. Część zamienna do tac wentylatorów o rozmiarze 1U.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wentylator osiowy 119 mm DC, z wtyczką do kabla przyłączeniowego

SPECYFIKACJE

Table 1/2

| Numer katalogowy | Współpracuje z | Szerokość | Długość | Wysokość | Napięcie DC | Przepływ powietrza |
|------------------|----------------------|-----------|---------|----------|-------------|----------------------|
| 60713-600 | Tace wentylatora 19" | 119mm | 119mm | 32mm | 12V | 140m ³ /h |
| 20713-242 | Tace wentylatora 19" | 119mm | 119mm | 38mm | 48V | 184m ³ /h |
| 20713-241 | Tace wentylatora 19" | 119mm | 119mm | 38mm | 12V | 184m ³ /h |
| 20713-240 | Tace wentylatora 19" | 119mm | 119mm | 38mm | 24V | 184m ³ /h |
| 20713-172 | Tace wentylatora 19" | 119mm | 119mm | 25.5mm | 24V | 171m ³ /h |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Poziom hałasu | Zasilanie | Maks. ciśnienie statyczne | Temperatura otoczenia | Liczba opakowań |
|------------------|---------------|-----------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| 60713-600 | 39dB(A) | 8W | 46Pa | 70°C | 1 |
| 20713-242 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-241 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-240 | 42dB(A) | 8W | 68Pa | 70°C | 1 |
| 20713-172 | 50.5dB(A) | 7W | 50.5Pa | 70°C | 1 |

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kabel połączeniowy i kratkę ochronną należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE