


# Szyna DIN

Szyna DIN jest standardową metalową szyną szeroko stosowaną do montażu wyłączników automatycznych i przemysłowych urządzeń sterujących wewnątrz regałów wyposażenia.



## FUNKCJE

Długości cięcia wstępnego i z perforacją

Stal z wykończeniem galwanizowanym elektrolitycznie

Zgodność z: Normy EN 60715

## SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Szyna DIN

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-879	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-874	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-872	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-883	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-875	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-878	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-880	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm

Numer katalogowy	Materiał	Wysokość	Długość	Wykończenie	Liczba opakowań	Głębokość
20118-877	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-882	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-873	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-881	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	4	7.5mm
20118-876	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	4	15mm
20118-893	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-892	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-891	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-890	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-895	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-894	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	10	7.5mm
20118-889	Stal	35mm	575mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-887	Stal	35mm	375mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-885	Stal	35mm	175mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-886	Stal	35mm	275mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-884	Stal	35mm	125mm	Powłoka cynkowana	10	15mm
20118-888	Stal	35mm	475mm	Powłoka cynkowana	10	15mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość
20118-879	175mm
20118-874	275mm
20118-872	125mm

Numer katalogowy	Szerokość
20118-883	575mm
20118-875	375mm
20118-878	125mm
20118-880	275mm
20118-877	575mm
20118-882	475mm
20118-873	175mm
20118-881	375mm
20118-876	475mm
20118-893	375mm
20118-892	275mm
20118-891	175mm
20118-890	125mm
20118-895	575mm
20118-894	475mm
20118-889	575mm
20118-887	375mm
20118-885	175mm
20118-886	275mm
20118-884	125mm
20118-888	475mm

## **OSTRZEŻENIE**

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**