


# Szafka pokładowa 6 U, 84 km

## NUMER KATALOGOWY

**10170-012**



Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Do mobilnych zastosowań kolejowych

Nadaje się do ciągłych wibracji, wstrząsów, wysokich temperatur i wysokiej wilgotności

Nadaje się do podstawek 2, 3 U SNCF (NF F61-005, CF 60-002)

Tylna strona jest wyposażona w standardowe złącza; poprzeczka może być kodowana indywidualnie dla pinów kodujących SNCF

Belka poprzeczna ze zintegrowanym kanałem kablowym

Kilka stojaków można układać w stos lub montować w rzędach

Produkowane w procesie spawania, certyfikowane zgodnie z normą EN 15085 (CL2)

Spawy ze stali nierdzewnej pasywowane, aby zapobiec korozji

## ATRYBUTY PRODUKTU

Rodzina produktów: Wbudowany stojak

Wysokość stojaka: 6U

Wysokość: 290mm

Szerokość stojaka: 84HP

Szerokość: 496.4mm

Liczba opakowań: 1

Zgodność z: SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Głębokość: 341.8mm

Materiał ramy: Stal

Materiał: Stal nierdzewna

Typ produktu: Stojak

Obciążenie statyczne: 25kg

Gross Weight: 5.9kg

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**