


System VME64x, wieża, 5 U, zasilacz z wtykiem

NUMER KATALOGOWY

10836-045



VME64 system wieżowy dla 7 płyt VME64x 6 U, 160 mm. Zasilanie systemu jest tworzone przez zasilacz z możliwością podłączenia. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Zasilacz wtykowy, obudowa 19", 300 w; opcjonalnie można zamontować drugi zasilacz

Płyta montażowa VME64x 7 gniazdo, 6 U, monolityczny J1/J2 bez złącza P0, opcja tylnego wejścia/wyjścia, zgodnie z VITA 1-1994 i 1.1-1997

Rozpraszanie ciepła przez 2 wentylatory, chłodzenie od przodu do tyłu; temperatura sterowana przez moduł sterujący wentylatorem (FCM)

System do standardowego montażu na płytce w formacie płytki, 6 U, głębokość 160 mm i opcja tylnego wejścia/wyjścia

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury

Możliwość zamontowania napędu DVD 5.25"

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 7

Typ: Wieża

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od przodu do prawej

Wysokość stojaka: 10U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Net Weight: 14.11kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE