



# System MTCA.do 10 pojedynczych, pełnowymiarowych modułów AMC, 3 U, 84 km

## NUMER KATALOGOWY

11850-011



Podwójna obudowa karty AMC po prawej stronie może pomieścić 4 pełnowymiarowych kontrolerów AMC lub, w przypadku opcjonalnego zestawu do rozdzielania, 8 pojedyncze, pełnowymiarowe przetworniki AMC.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją PICMG MTCA.0 R1.0

3 U, 19-calowy system subrack do 10 pojedynczych modułów AdvancedMC o pełnym rozmiarze, 2 pojedynczych modułów MChS o pełnym rozmiarze i 2 modułów zasilania o szerokości do 12 km

Zamiast 8 modułów Single Full Size AdvancedMC, prawa klatka deski może być używana do 4 modułów Double Full Size

Płyta montażowa z topologią dwugwiazdkową, bezpośrednie połączenia dla S?ATA/SAS

Topologia zegara do PICMG AMC.0 R2.0

Dwa moduły wentylatorów wymienianych podczas pracy w konfiguracji typu push/pull, każdy z menedżerem jednostki chłodzącej (CU EMMC), przepływ powietrza z prawej do lewej strony

Filtr powietrza jest dostępny z przodu, z sygnałem obecności

## ATRYBUTY PRODUKTU

---

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 8

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Topologia podwójnej gwiazdy MTCA.0

Transfer danych: 40 GbE; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Kierunek przepływu powietrza: Od prawej do lewej

Wysokość stojaka: 3U

Typ zasilacza: (2) Pojedynczy pełnowymiarowy PM

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylny We/Wy: Nie

Zgodność z: PICMG MTCA.0 R2.0

Głębokość: 216mm

Wysokość: 133.35mm

Net Weight: 7.9kg

Liczba opakowań: 1

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

---

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

Całkowicie zmontowany, okablowany i przetestowany.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**