


MTCA.4 Cube System dla 7 podwójnych modułów AMC, 5 U, 42 km

NUMER KATALOGOWY

11850-021



System przeznaczony jest do prac rozwojowych i laboratoryjnych. Moduł wentylatora hot-swap z EMMC zapewnia, że przednie i tylne gniazda są odpowiednio chłodzone przy niskim poziomie hałasu. Prędkość wentylatora jest sterowana niezależnie dla przodu i tyłu i jest ustawiana za pomocą MCH. Płyta montażowa zawiera linie zegara i wyzwalania zgodnie z PICMG MTCA.4, a także blokady. Zapewnia również bezpośrednie połączenia SAS/SATA i linii między kontrolerami AMC.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją PICMG MTCA.4 R1.0

5 U, 42 HP Cube system dla 6 podwójnych modułów średniej wielkości i jeden podwójny pełny rozmiar AdvancedMC, jeden podwójny pełny rozmiar MCH i jeden podwójny pełny rozmiar modułu zasilania

6 tylne gniazda modułu przejściowego dla modułów Double Mid-Size i jedno gniazdo dla Double Full-Size

Płyta montażowa z topologią gwiazdy, bezpośrednie połączenia dla SATA/SAS, linie zegara i spustu według PICMG MTCA.4

Topologia zegara wg PICMG AMC.0 R2.0

Moduł wentylatora z funkcją hot-swap z modulem sterującym jednostką chłodzącą (CU EMMC), przepływ powietrza od dołu do góry, prędkość wentylatora dla sekcji przedniej i tylnej można regulować oddzielnie za pomocą MCH

Filtr powietrza dostępny od przodu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 7

Typ: Montaż w stojaku połówkowym 19"

Typ płyty montażowej: Topologia gwiazdy MTCA.4

Transfer danych: 40 GbE; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 80W

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do góry

Wysokość stojaka: 5U

Typ zasilacza: (1) Podwójny pełnowymiarowy PM

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: PICMG MTCA.4 R1.0

Głębokość: 373.3mm

Wysokość: 222.25mm

Net Weight: 10.35kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE