


System MTCA.dla pojedynczych modułów AMC średniej wielkości, MTCA.0, 84 U, 6 km

NUMER KATALOGOWY

11850-025



System MicroTCA o wysokości 1U z poziomą klatką na karty dla modułów Single Width AdvancedMC. Obudowa jest wyposażona w wejście AC Power z tyłu i zintegrowany zasilacz o mocy 400 W. Moduł PM EMMC (Power Module Enhanced Management Controller) jest zainstalowany z tyłu płyty montażowej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze specyfikacją PICMG MTCA.0 R1.0

19U, system subrack dla 6 pojedynczych modułów Advanced MC o średniej wielkości, jeden pojedynczy pełny rozmiar MCH

Wejście sieciowe AC (100 ... 240 VAC) z tyłu obudowy, wbudowany zasilacz o mocy 400 w, zarządzanie energią (PM EMMC) na płycie montażowej

Moduł wentylatora z funkcją hot-swap z kierownikiem jednostki chłodzącej (CU EMMC), przepływ powietrza od prawej do lewej strony

Dostęp do filtra powietrza z przodu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 6

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Topologia gwiazdy MTCA.0, propozycja zakresu

Transfer danych: 40 GbE; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od prawej do lewej

Wysokość stojaka: 1U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Nie

Zgodność z: PICMG MTCA.0 R2.0

Głębokość: 301mm

Wysokość: 44.45mm

Net Weight: 5.61kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

Całkowicie zmontowany, okablowany i przetestowany.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE