

System PXI Express, 4 U, 18 gniazda, Gen2/3

NUMER KATALOGOWY

14579-044



Obudowa typu desktop PXI Express do jednego kontrolera systemowego PXI Express z maksymalnie 16 HP i 7 płytami PXI lub PXI Express o szerokości 4 HP.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Obudowa biurkowa PXI Express, 4 U, 84 km, z uchwytami i 19 wspornikami montażowymi

Gniazdo systemowe PXI Express o szerokości 16 km, gniazdo czasowe PXI Express i 16 gniazda hybrydowe

Gen 2 i 3 PCIe przełączanie z czterema łączami (Gen 3: 2x4 i Gen 2: 2x1) Gniazdo systemowe

Koncepcja wydajnego chłodzenia z niskim poziomem hałasu wentylatora, 50 w na gniazdo przy wzroście temperatury 15 tys.

Przepływ powietrza z dołu do tyłu z wentylatorami sterowanymi temperaturą; zintegrowany moduł monitorowania podwozia (CMM)

Wejście prądu zmiennego z przełącznikiem sieciowym z tyłu, przycisk zasilania z przodu (u góry) zewnętrzne wejścia/wyjścia zegara 10 MHz na tylnym panelu

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 18

Typ: Desktop

Typ płyty montażowej: PXI Express, konfiguracja 4 łączy

Transfer danych: PCIe Gen2; PCIe Gen3

Moc na szczelinę: 50W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do tyłu

Wysokość stojaka: 4U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Nie

Zgodność z: PXISA PXI-5 R1.1

Głębokość: 355mm

Gross Weight: 12kg

Liczba opakowań: 1

Liczba szczelin czasowych PXI Express: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

System zgodny z IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11); płyta montażowa, zgodny z PICMG rev. 3.0 i PXI-6

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE