

Skala międzywymiarowa do wbudowanego NUC, chłodzona przewodnictwem, 44 x 112 x 107 mm

NUMER KATALOGOWY

14830-002



Obudowa typu Small Form Factor ze zintegrowanym ekranowaniem EMC i chłodzeniem przewodowym dla płyt Enuc, oparta na innowacyjnej i elastycznej platformie międzyskalowej nVent SCHROFF.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Modułowa obudowa składająca się z 3 łatwych w montażu części; korpus, górna pokrywa i panel przedni

Zgodność ze standardem SDT.03 embeddedNUC <http://www.sget.org/standards.html>

Wycięcia specyficzne dla wbudowanej płyty NUC IES MB95 (<http://en.ies.de/>)

Zintegrowana ochrona EMC

Zintegrowany radiator na górnej pokrywie z żeberkami 5 mm

Sztywna konstrukcja wymaga tylko dwóch śrub

Kolor RAL 7016

Zamontowane kołki montażowe płyty

Dostępne są inne wymiary, kształty wycięcia lub lokalizacje oraz sitodruk

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Mała obudowa

Rodzina produktów: Interscale

Typ: Desktop

Wysokość: 43.7mm

Szerokość: 112mm

Głębokość: 106.5mm

Materiał: Aluminium

Kolor: Szary antracyt

Kod koloru: RAL 7016

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Stopień ochrony: IP20

Chłodzenie: Chłodzenie przewodnościowe

Liczba opakowań: 1

Net Weight: 0.3kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Kompatybilne są tylko wymienione akcesoria Interscale.

Zmodyfikowane lub dostosowane przypadki na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji

North America

All locations
+1.763.422.2661

Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0

Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35

Assago, Italy
+39.02.932.7141

Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943

Qingdao, China
+86.532.8771.6101

Singapore
+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271

Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India
+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374

Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE