


Labrack 19" otwarte stojaki pionowe, 24 U

NUMER KATALOGOWY

20118-741



stojaki 19" do regałów otwartych lub gołych o udźwigu do 200 kg. Te 19-calowe stojaki mogą być montowane na ruchomej lub stacjonarnej podstawie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Ruchomy lub stacjonarny

Różne półki

Akcesoria do kanałów kablowych

Nośność stacjonarna 200 kg lub 150 kg (patrz tabela specyfikacji) w określonym środku ciężkości w środku stojaka laboratoryjnego

Zalecana maksymalna głębokość podwozia 400 mm

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 24U

Wysokość: 1164mm

Materiał ramy: Stal

Liczba opakowań: 1

Zgodność z: IEC 60297-3-100

Wykończenie: Powłoka proszkowa

Materiał: Stal

Rodzina produktów: Stojak laboratoryjny

Typ produktu: Stojak

Obciążenie statyczne: 150kg

Szerokość: 600mm

Net Weight: 9.6kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE