


Przełącznik dotykowy drzwi bez kabla

NUMER KATALOGOWY

20118-810



Styk drzwiowy ze stykiem magnetycznym, umożliwia wydajność operacyjną. Ten produkt jest łatwy w obsłudze przez plug and play.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Przełącznik w drzwiach (bez przewodu połączeniowego)

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Przełącznik

Głębokość: 33.5mm

Wysokość: 76.5mm

Temperatura robocza: -25 to 75°C

Stopień ochrony: IP 66

Szerokość: 31mm

Zgodność z: UL® 508; EN 50047 formularz B

Prąd znamionowy: 3 – 6A

Gross Weight: 0.1kg

Liczba opakowań: 1

Napięcie: 24 – 230V

Przekrój drutu: 0.5 – 2.5mm²

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Uchwyt do montażu przełącznika drzwiowego (Varistar, Novastar, Eurorack) należy zamówić oddzielnie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE