


System VME64x, 8 U, 21 gniazdo, zasilacz z otwartą ramą

NUMER KATALOGOWY

20836-820



VME64 system na 21 płyty VME64x 6 U, 160 mm. Opcja tylnego wejścia/wyjścia Zasilanie systemu jest dostarczane przez zasilacz z otwartą ramą. Moduł sterujący wentylatorem monitoruje wentylatory, temperaturę i napięcie.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

System zgodny z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodna z VITA 1.1-1997

Zasilacz, otwarta ramka, 642 W (600 W przy < 180 VAC)

Płyta montażowa VME64x 21 gniazdo, 6 U, J1/J2 monolityczny ze złączem P0, zgodnie z VITA 1-1994 i 1.1-1997

Rozpraszanie ciepła przez 3 wentylatory, chłodzenie od dołu do góry; temperatura kontrolowana przez moduł sterujący wentylatorem (FCM)

System do standardowego montażu na płytce w formacie płytki, 6 U, głębokość 160 mm, opcja tylnego i / O.

Moduł wyświetlacza napięcia roboczego DC, wentylatora i alarmu temperatury

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 21

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: Rozszerzenie VME64 6 U

Transfer danych: VME64; VME2eSST

Moc na szczelinę: 30W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do góry

Wysokość stojaka: 8U

Typ zasilacza: Otwarta rama

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: ANSI/VITA 1.1-1997

Głębokość: 412mm

Wysokość: 354.8mm

Szerokość: 449mm

Zasilanie: 600W

Net Weight: 19kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE